



LED-luoppivalaisin lisälinssillä, Linssin Ø: 153 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	491496 153
GTIN	4045197566607
Tuoteluokka	41M

Kuvaus

Malli:

Muotoilultaan innovatiivinen suurennusvalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, Ø 153 mm, vääristymättömään tarkasteluun. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, täsmällisesti lukittava, lujatekoinen varsi. Materiaalina alumiini ja korkean suorituskyvyn muovit.

- **Täysin naarmuuntumista kestävä lasilinssi mahdollistaa vääristymättömän kuvan.**
- **3D-päänivel mahdollistaa yksilöllisen säädön ja kiinnityksen.**
- **Valaisu: 48 suurteho-LEDiä, tehonotto vain 14 W. Valoteho 6000 luksia, himmennettävissä portaattomasti 10 prosenttiin asti, LED-valojen käyttöikä jopa 50 000 tuntia.**
- **Segmenttikytkentä (Visualizer) mahdollistaa rakenteita korostavat valaisutehosteet. Värintoistoluokka 1A mahdollistaa värien erinomaisen toiston.**

Standardi:

Innovatiivinen luoppivalaisin korkeisiin vaatimuksiin. Suuri ikkuna, Ø 153 mm esteettömään seurantaan. Tasapainotettu, jousikäyttöinen, tarkkaan lukittava varsi, lujatekoinen alumiini- ja laatumuovimalli. Suljetut nivelet suojaavat sisäjohtoja. **Täysin naarmuuntumaton lasilinssi. 3D-päänivel** yksilöllisiin asennon säätöihin ja kiinnittämiseen. **Valaisu:** 48 huipputehoista LED-valoa, tehonotto vain 14 W. Valovoima 6000 Lx, himmennettävissä portaattomasti 10 %, LED-valojen käyttöikä jopa 50 000 tuntia. **Segmenttikytkentä (Visualizer)** mahdollistaa rakennepainotteisen valaisuefektin. Värintoistotaso 1A värien erittäin hyvään näkyvyyteen.

Käyttö:

Laboratorio-, valmistus-, asennus-, laadunvalvontakäyttöön jne, kun ulkonäkö- ja ergonomiset käsittelyvaatimukset ovat korkeat.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pistokkeellisen verkkolaitteen 100 – 240 V, 50/60 Hz, linssinsuojuksen ja pöytäpuristimen nro 491492 koko TK.

Myös ylimääräinen lisälinssi, Ø 30 mm.

Huomautus:

Tämä valaisin sisältää LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa. Energiatehokkuusluokka: A

Suurennus (x-kert.): 2

Suurennus. lisälinssi (x-kert.): 3,5

Pään Ø: 250 mm

Nivelvarren pituus A: 500 mm

Nivelvarren pituus B: 484 mm

Ulottuma: 1356 mm

Tekninen kuvaus

Pään Ø	250 mm
Nivelvarren pituus A	500 mm
Nivelvarren pituus B	484 mm
Ulottuma	1356 mm
Suurennus (x-kert.)	2
Suurennus. lisälinssi (x-kert.)	3,5
Linssin Ø	153 mm
LEDien lkm	48
Energiatehokkuusluokka	A
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Luuppivalaisin

Tarvikkeet

Pöytäjalusta LED-luuppivalaisimiin tyyppi TK	491492 TK
--	-----------