

Garant
Uraiskunpidin pitkä Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	290350 10
GTIN	4045197880970
Tuoteluokka	29K

Kuvaus
Huom:

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoikka nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

soveltuu uran leveydelle m	10 mm
soveltuu uran leveydelle m	12 mm
Hyötypituus L_1	126 mm
Ruuvi	290399 3
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	27,37 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	27,73 mm
Keskisiirto L_3	14 mm
Varren \varnothing	25 mm
Teränpidin- \varnothing D_1	25 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	290399 3
-------------------------	----------