

Garant
Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 6mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	290353 6
GTIN	4045197881021
Tuoteluokka	29K

Kuvaus
Huom:

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Ruuvi	290399 2
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	17,85 mm
soveltuu uran leveydelle m	6 mm
soveltuu uran leveydelle m	8 mm
Hyötypituus L ₁	81 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Varren \varnothing	32 mm
Teränpidin- \varnothing D ₁	16 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	290399 2
-------------------------	----------