

**Garant****Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290353 8
GTIN	4045197881038
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\emptyset$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

soveltuu uran leveydelle m	8 mm
Ruuvi	290399 2
Alkureiän vähimmäis- $\emptyset$ D <sub>min</sub>	21,7 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	100 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Varren $\emptyset$	32 mm
Teränpidin- $\emptyset$ D <sub>1</sub>	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm

Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	290399 2
-------------------------	----------