

Garant
Uraiskunpidin pitkä Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 18mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	290353 18
GTIN	4045197881076
Tuoteluokka	29K

Kuvaus
Huom:

Esireiän vähimmäis- \varnothing on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- \varnothing 38,22 mm.)

Huomautus:

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoikka nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	200 mm
soveltuu uran leveydelle m	18 mm
soveltuu uran leveydelle m	20 mm
soveltuu uran leveydelle m	22 mm
soveltuu uran leveydelle m	25 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	44,7 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	45,08 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	45,5 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	46,18 mm

Ruuvi	290399 4
Keskisiirto L ₃	23 mm
Varren Ø	32 mm
Teränpidin-Ø D ₁	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	290399 4
-------------------------	----------