

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 25 mm, uraleveydestä m: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290355 6
GTIN	4045197881120
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis- $\varnothing$  on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis- $\varnothing$  38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 2
soveltuu uran leveydelle m	6 mm
soveltuu uran leveydelle m	8 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	17,49 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	17,85 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	56 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Varren $\varnothing$	25 mm

Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	290399 2
-------------------------	----------