

**Garant****Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio Ø DS 32 mm, uraleveydestä m: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290358 18
GTIN	4045178812501
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huom:**

Esireiän vähimmäis-Ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-Ø 38,22 mm.)

**Huomautus:**

- **Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.**
- **Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokohtia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.**
- **Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.**

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	290399 4
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	44,7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	45,08 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	45,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	46,18 mm
Hyötypituus $L_1$	140 mm
soveltuu uran leveydelle m	18 mm
soveltuu uran leveydelle m	20 mm

soveltuu uran leveydelle m	22 mm
soveltuu uran leveydelle m	25 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	23 mm
Varren Ø	32 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	290399 4
-------------------------	----------