

Garant**Kiillotusliuskalaikka (huopa), Ø 50,8 mm, Tyyppi: MED****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554078 MED
GTIN	4045197880833
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Pystysuoraan sijoitetut huopalamellit (korkeus 10 mm).

Käyttö:

Erittäin joustaviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

Huomautus:

Huopakiillotuslevyjä on käytettävä yhdessä **hioma- ja kiillotustahnojen kanssa** kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus 5–10 m/s.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	50,8 mm
Kovuusaste	keskikova
Kiillotusalusta	Huopa
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Tarvikkeet

Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmpehmeä Ulko-Ø 50 mm	554091 50
Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm Ulko-Ø 50 mm	554090 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkova Ulko-Ø 50 mm	554089 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554092 50
Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mmkeskikova Ulko-Ø 50 mm	554093 50