

**Garant****Uritusterä ilman viistettä P9, TiN, uraleveydelle m: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290370 16
GTIN	4045197881632
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

Soveltuu jälkihiontaan.

**Käyttö:**

Urien tekemiseen standardien DIN 6885, DIN 138 ja tehdasnormien mukaisesti.

Uraleveyksille toleranssilla JS9 on käytettävä toleranssin H7 teriä.

**Huomautus:**

- **Erikoiskokoja (uraleveydet) on saatavilla tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Uraleveydestä 16 mm lähtien tarvitaan ehdottomasti kaksi työstövaihetta. Ensimmäinen vaihe on suoritettava noin puolella uraleveydellä (esim. 10 mm 18 mm:n uraleveydestä).

**Tekninen kuvaus**

Uran syvyys t	8 mm
Terän leveys w	15,982 mm
uraleveydelle m	16 mm

Terän paksuus b	14 mm
Lastuava aine	HSS
Pinnoitus	TiN
sovitteen tarkkuuteen	P9
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		