

**Garant****Vähennysholkki PSC-varteen, SK 50, PSC sisä: 6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301276 6
GTIN	4045197880857
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu sisä- ja ulkopuolelta. PSC-työkalupitimestä olevaan jäähdytysaineputkelle tarkoitettuun sisäkierteeseen ruuvataan sovittimessa oleva lieriökantaruuvi. Kiinnitysruuvi porataan läpi, ja järjestelmä soveltuu sisäjähdytykseen.

**Käyttö:**

SK-sovitin PSC:tä varten.

**Sopii :**

Työkalunpitimet, **monikulmavarsi (PSC) ISO 26623-1.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Pyörintätarkkuus:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 63 mm

Pituus L: 61 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	63 mm
Pituus L	61 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	SK 50

Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Kiinnitinadapteri

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetospulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50