



Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpää Hikkoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754810 24
GTIN	7610733269617
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpää.

Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää katso nro 754760.

Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Hikkoripuuta
Kotelon materiaali	teräs
Vasaranpään Ø	24 mm
Varren pituus	265 mm
Kokonaispituus	290 mm
Paino	0,34 kg
Pään pituus lyömäpäineen	81 mm

Sarja	PB 306 Cu
Istukan materiaali	Kupari
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, kuparilitteä Vasaranpään Ø 24 mm	754760 24
---	-----------