



Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpäät Hickoripuinen varsi, Vasaranpään Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754810 32
GTIN	7610733269624
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpäät.

Varsi amerikkalaista hickoripuuta.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopäät katso nro 754760.

Hickoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	325 mm
Paino	0,75 kg
Kotelon materiaali	teräs
Varren materiaali	Hickoripuuta
Vasaranpään Ø	32 mm
Pään pituus lyömäpäineen	106 mm
Varren pituus	295 mm

Sarja	PB 306 Cu
Istukan materiaali	Kupari
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, kuparilitteä Vasaranpään Ø 32 mm	754760 32
---	-----------