



Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpää Superglas-varsi, Vasaranpään Ø: 24mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754820 24
GTIN	7610733269648
Tuoteluokka	73B

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpää.

Lähes särkymätön varsi SUPERGLAS-lasikuitua, kahva mustaa muovia.

Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopää katso nro 754760.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Lasikuitu
Vasaranpään Ø	24 mm
Paino	0,41 kg
Varren pituus	265 mm
Kokonaispituus	290 mm
Kotelon materiaali	teräs
Pään pituus lyömäpäineen	81 mm
Sarja	PB 308 Cu

Istukan materiaali	Kupari
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, kuparilitteä Vasaranpään Ø 24 mm	754760 24
---	-----------