

## Mitutoyo

### Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1, Mittapalojen lukumäärä: 32



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	480300 32
GTIN	4946368227009
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erityisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:**

Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa.

**Toleranssiluokka 1** asetusmittojen ja tarkastustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

##### Sisältö:

1 kpl, mitta: 1,005, 60 mm

Porrastus 0,01: 9 kpl 1,01–1,09 mm

Porrastus 0,1: 9 kpl 1,1–1,9 mm

Porrastus 1,0: 9 kpl 1–9 mm

Porrastus 10,0: 3 kpl 10–30 mm

#### Tekninen kuvaus

Mittapalojen lukumäärä	32
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	1
Kovuus	65 - 67 HRC

Raaka-aine	vanhennettua erikoisterästä
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S17
Tuotetyyppi	mittapala

### Palvelut

KalibrointiTeräksinen/kerääminen mittapalasarja Sarjan sisältö 32	020850 32
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 32	020860 32