



Uraruuvimeisseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Terän leveys b: 2,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenaa. Hyvät vääntömomentit myös kostein ja öljyisin käsin. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta. Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Etu:

- **Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.**
- **Ei cam-out-vaikutusta.**
- **Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.**
- **Kahvan sileä, purseeton pyöritys ei hankaa kämmentä.**
- **Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.**
- **Kierimisenesto.**
- **Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.**

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Tekninen kuvaus

Terän nimitys	0
Terän pituus	80 mm
Terän leveys b	2,5 mm
Vääntökuusikulma	ei

läpimenevä terä	ei
Teränkärki	musta
Kokonaispituus	160 mm
Terän paksuus a	0,4 mm
Sarja	SwissGrip ESD
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Varren malli	pyöreä
iskupää	ei
Raaka-aine	PB Swiss Tools -erikoisseos
Pinta	niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta