



Ruuvinväänninsarja ammattikäyttöön, 6-os. urakanta- ja Phillips-ruuveille, ESD, Ruuvinvääntimien lkm.: 4/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	667165 4/2
GTIN	7610733268733
Tuoteluokka	63E

Kuvaus

Malli:

Kahva, käännettävä suojus. **Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

6 osaa muovipidikkeessä. 1 uraruuvinväännin nro 664415 koot 1,2; 1,5; 1,8; 2,5. 1 ruuvinväännin Phillips-ruuveille nro 668895 koot 00; 0.

Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

sähköeristys: EGB/ESD

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Phillips-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Ruuvinvääntimien lkm.	6
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käännettävä suojus	kyllä

Tuotetyyppi

Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD
Terän leveys b 1,5 mm

664415 1,5

Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille
ESD Ristikantakoko 0

668895 0

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD
Terän leveys b 1,2 mm

664415 1,2

Magnetointilaite

666450

Elektroniikka-asentajan ruuvinväännin Phillips-ruuveille
ESD Ristikantakoko 00

668895 00

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD
Terän leveys b 2,5 mm

664415 2,5

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD
Terän leveys b 1,8 mm

664415 1,8