

**Garant****UNF-leikkuutyökalusarja muovilaukussa, UNF-hienokierteelle: UNF1/4-3/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä muovikotelo**, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

**Käyttö:**

**UNF-hienokierteelle** ASME B1.1.

**Sisältö:**

- 1 sarja käsikierretappeja nro 130750: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
- 1 kierteitysleuka/koko, nro 142620: koot 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
- 1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1.1/2; 2; 4
- 1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koko 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
- 1 ruuvitaltta nro 664122: koko 5,5

**Tekninen kuvaus**

UNF-hienokierteelle	1/4 UNF - 3/4 UNF
Kierretyyppi	UNF

Kylkikulma	60 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Tarvikkeet

Kierreleuat UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Käsikierretappisarja UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 2	148410 2
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X14 mm	149310 38X14
Kierreleuat UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Käsikierretappisarja UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Kierreleuat UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Käsikierretappisarja UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Kierreleuat UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 20X7 mm	149310 20X7
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 25X9 mm	149310 25X9
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 1.1/2	148410 1.1/2
Käsikierretappisarja UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X18 mm	149310 45X18
Kierreleuat UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Käsikierretappisarja UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Kierreleuat UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Käsikierretappisarja UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 4	148410 4
Kierreleuat UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X10 mm	149310 38X10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X14 mm	149310 45X14
	664122 5,5

Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Terän  
leveys b 5,5 mm

---