

**Garant****Putkikierre – leikkuutyökalusarja muovilaukussa, Lieriömäiselle putkikierteelle: G1/8-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

**Kestävä muovikotelo**, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

**Käyttö:**

**Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille** DIN ISO 228/1.

**Sisältö:**

- 1 sarja käsikierretappeja nro 130550: koko 5,5
- 1 kierteitysleuka/koko, nro 142050: Koko 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- 1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 3; 5
- 1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
- 1 ruuvitaltta nro 664122: koko 5,5

**Tekninen kuvaus**

Lieriömäiselle putkikierteelle	G 1/8 - G 1
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Tarvikkeet

Vääntiö, säädettävä Tyyppi 5	148410 5
Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva Terän leveys b 5,5 mm	664122 5,5
Kierreleuat G G3/8	142050 G3/8
Käsikierretappisarja G G1/8	130550 G1/8
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 30X11 mm	149310 30X11
Kierreleuat G G3/4	142050 G3/4
Kierreleuat G G1/4	142050 G1/4
Käsikierretappisarja G G1/2	130550 G1/2
Kierreleuat G G1/2	142050 G1/2
Käsikierretappisarja G G1/4	130550 G1/4
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 55X16 mm	149310 55X16
Käsikierretappisarja G G3/4	130550 G3/4
Vääntiö, säädettävä Tyyppi 3	148410 3
Kierreleuat G G1	142050 G1
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 45X14 mm	149310 45X14
Käsikierretappisarja G G3/8	130550 G3/8
Kierreleuat G G1/8	142050 G1/8
Käsikierretappisarja G G1	130550 G1
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 38X10 mm	149310 38X10
Kierreleuanväännin kierreleuan Ø x korkeus 65X18 mm	149310 65X18