



Umpikuulosuojain, tasoriippuvainen Peltor™ ProTac™ III



Tilaustiedot

Tilausnumero	097786
GTIN	4054596123229
Tuoteluokka	04A

Kuvaus

Malli:

Tasoriippuvaista vaimennusteknologiaa käyttävät kuulosuojaimet. Impulssimelu ja voimakkaat äänet vaimennetaan välittömästi. Ympäristön äänitasoa **voidaan säätää viisiportaisesti** akustisen eristyneisyyden välttämiseksi ja keskustelujen mahdollistamiseksi. 3,5 mm:n liitäntä ulkoisille audiolaitteille. Se mahdollistaa **älypuhelimien** liittämisen. Puhelimen merkkiäänät ja puhelut ohjataan suoraan korvaan. Tarvittaessa voidaan yhdistää myös **radiolaitteeseen**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Yhdistää kuulosuojaimen ja kuulokkeet.

Standardi:

EN 352-4

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 AA-paristoa nro 081556 koko LR6, jotka riittävät noin 100 tunnin käyttöön.

Huomautus:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY220

SNR-arvo (vaimennusarvo): 32 dB(A)

Käyttöaika: 100 h

Paino: 355 g

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
Käyttöaika	100 h
Sarja	Peltor™ ProTac™ III
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081556 LR6
Paino	355 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	EN 352-4
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6
Hygieniasarja Tyyppi HY220	097767 HY220
Meluosoitin NI100	097305
Säilytyslaatikko	096920