

3M**Korvatulppa, tasoriippuvainen Peltor™, Tyyppi:****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097797
GTIN	10078371670600
Tuoteluokka	04A

Kuvaus**Malli:**

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB), 3M™ UltraFit™ -korvatulpat. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB), PELTOR™ Triple C -korvatulpat.

3M™ Peltor™ EEP-100 -elektroniset korvatulpat on varustettu **tasoriippuvaisella toiminnolla**, ja ne säätelevät dynaamisesti ulkoista melua. Sillä voi vahvistaa hiljaisia ääniä (esim. puhetta) ja vaimentaa yhtäkkiä esiintyvää kuuloa vahingoittavaa melua. Näin kuuloa suojataan, samalla kun hyvä tilannetaju ja kommunikointi on mahdollista meluisassa ympäristössä. Käyttäjä voi ohjata kuulonsuojaimia intuitiivisesti painikkeilla ja asettaa perusäänenvoimakkuuden yksilöllisesti käyttöönoton yhteydessä. Korvatulpat voidaan ladata uudelleen laturin USB-portissa. Pieni, kevyt malli parantaa mukavuutta ja siten käyttäjän käyttöhalukkuutta.

Käyttö:

Viestintään vaativissa olosuhteissa, joissa melukuormitus on korkea tai vaihtelevaa.

Standardi:

EN 352-2; EN 352-7

Toimituksen sisältö:

2 x tasoriippuvaista korvatulppaa, 1 x laturi, 1 x USB-kaapeli, 1 pari UltraFit™ Small -tulppia, 1 pari UltraFit™ Medium -tulppia, 1 pari UltraFit™ Large -tulppia, 1 pari Triple C -tulppia.

SNR-arvo (vaimennusarvo): 32 dB(A)

Käyttöaika: 16 h

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
Käyttöaika	16 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081556 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	EN 352-2
Standardi	EN 352-7
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096920
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6
Meluosoitin NI100	097305