

3M**Umpinainen kuulosuojain Peltor™ LiteCom™****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097798
GTIN	4046719783694
Tuoteluokka	04A

Kuvaus**Malli:**

Passiiviset melusuojakuulokkeet, joihin on integroitu radio. Kaksisuuntainen radioteknologia mahdollistaa viestinnän muiden LiteCom™-kuppisuojausten ja -radioiden kanssa. **Melua vaimentava, dynaaminen puhemikrofoni** mahdollistaa helpon viestinnän myös meluisissa ympäristöissä. Korkeimmalla teholla kantama on jopa kolme kilometriä. Kuulokkeet toimivat PMR 446 Standard -tekniikalla, 8 kanavalla ja 446 MHz:n taajuusalueella. **Käyttö onnistuu helposti** kolmella painikkeella jopa käsineet kädessä. **Puheohjattu lähetys (VOX)** ilman painikkeiden painamista ja automaattinen poiskytkentätoiminto. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa työympäristöissä.

Standardi:

EN 352-1; EN 352-6

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x AA-paristoa (alkalimangaani) 081556 LR6.

Huomautus:

Hygieniasarjat nrolla 097767 koko HY79.

SNR-arvo (vaimennusarvo): 32 dB(A)

Käyttöaika: 20 h

Paino: 394 g

Tekninen kuvaus

SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
Käyttöaika	20 h
Sarja	Peltor™ LiteCom™
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081556 LR6
Paino	394 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	EN 352-1
Standardi	EN 352-6
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain

Tarvikkeet

Meluosoitin NI100	097305
Säilytyslaatikko	096920
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6
Hygieniasarja Tyyppi HY79	097767 HY79