

HOLEX**Puristuslinjapihdit, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret, Kokonaispituus: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	700445 200
GTIN	4045197882332
Tuoteluokka	72B

Kuvaus**Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:**DIN ISO 5746.****Raaka-aine:**

Työkäluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	200 mm
Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2,2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,8 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistyyökäluuterästä
Pinta	kiiltävä
kipinöimätön	ei

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit