

**HOLEX****Puristuslinjapihdit, kiiltävät, 2-komponenttikahvankuoret, Kokonaispituus: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	700445 180
GTIN	4045197882325
Tuoteluokka	72B

**Kuvaus****Malli:**

Hyvä katkaisukyky vähäisellä voimalla. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 63 HRC); soveltuu myös pianolangalle.

Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

**Standardi:**

**DIN ISO 5746.**

**Raaka-aine:**

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

**Tekninen kuvaus**

Katkaisukyky: pianolanka - Ø enint.	2 mm
Katkaisukyky: kova lanka - Ø enint.	2,5 mm
Kokonaispituus	180 mm
Standardi	DIN ISO 5746
Kahva	2K-kahvankuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine	erikoistyökaluterästä
Pinta	kiiltävä
kipinöimätön	ei

Tuotetyyppi

Monitoimipihdit