



Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	668305 3
GTIN	4013288017796
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 5,3 – 7,2 mm

Terän pituus: 150 mm

Kokonaispituus: 262 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 13 mm

Tekninen kuvaus

Kuusikulmainen apuvääntökanta	13 mm
Ristikantakoko	3
Terän pituus	150 mm
Kokonaispituus	262 mm
Ruuveille, joiden Ø on	5,3 – 7,2 mm
Valmistajamerkintä	918 SPZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

