



Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	668305 1
GTIN	4013288017772
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 2,1 – 3 mm

Terän pituus: 80 mm

Kokonaispituus: 178 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 8 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus	80 mm
Kokonaispituus	178 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	8 mm
Ruuveille, joiden Ø on	2,1 – 3 mm
Ristikantakoko	1
Valmistajamerkintä	918 SPZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

