



## Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään, Ristikantakoko: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	668305 2
GTIN	4013288017789
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kraftform-kahva** iskunkestävää muovia, **integroidut pehmytosat** (ei koko 4) ja **iskupää**. **6-kulmainen terä** iskusitkeää erikoisterästä, **terä kahvan päähän saakka**, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ruuveille, joiden Ø on: 3,1 – 5,2 mm

Terän pituus: 100 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Kuusikulmainen apuvääntökanta: 10 mm

### Tekninen kuvaus

Ristikantakoko	2
Ruuveille, joiden Ø on	3,1 – 5,2 mm
Kokonaispituus	205 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta	10 mm
Terän pituus	100 mm
Valmistajamerkintä	918 SPZ
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

