

ESCHENBACH

Luuppivalaisin powerlux, Tyyppi: 3,5/8000**Tilaustiedot**

Tilausnumero	490820 3,5/8000
GTIN	4048347290940
Tuoteluokka	49A

Kuvaus**Malli:**

- **Hyvä suurennus 20 dpt / 5× isossa näkökentässä.**
- **Paras mahdollinen kuvanlaatu asfäärisen, särkymättömän muovilinsin (PXM®) ansiosta, cera-tec®-pinnoitettu.**
- **Optimaalinen varjoton valaisu 2 vastakkaisella SMD-LEDillä.**
- **Softtouch-painike virran käynnistykseen/katkaisuun, selkeä kytkentäpalaute, helppo käyttö.**
- **Automaattinen poiskytkentä: valo sammuu 30 minuutin jälkeen automaattisesti.**

Voidaan käyttää kaksioksulaarisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR6 ja kovavahtokotelon.

Tekninen kuvaus

Väriämpötila	n. 8000 (kylmä valk.) K
Suurennus (x-kert.)	3,5
Linssin Ø	54 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Linssityyppi	asfäärinen
Valaistus	SMD-LED
Pakkaus	kovavaahtokotelo
Tuotetyyppi	Valaistu käsisuurennuslasi

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------