

Garant**Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva****Tilaustiedot**

Tilausnumero	581196
GTIN	4045197882370
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus**Malli:**

Pienikokoinen kaarisaha, jossa **ergonominen kahva väsyttämättömään työhön** vaikeapääsyisissä paikoissa. Dynaaminen muoto takaa **ihanteellisen voimankäytön** ja helpottaa sahanterän hallintaa. Portaaton terän kiristys pyällinmutterin avulla.

Teräpituus 200 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **yleissahanterän** metallille, alumiinille, puulle ja muoville.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	310 mm
Terän pituus	200 mm
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, yleiskäyttöön (210)25
hammasta/tuuma

581280