

**Garant****Itsekiristävä tehoporaistukka MK-varrella, Morsekartiovarsi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341122 2
GTIN	4045197880734
Tuoteluokka	31K

**Kuvaus****Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristävä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

- **Poraistukka ja MK-varsi muodostavat kokonaisuuden.**
- **Suuri pyörintätarkkuus, optimaalinen vakaus.**
- **Vaihdettavissa helposti ja nopeasti lyhyen mallin johdosta, eduksi pienissä työstöalueissa.**

**Käyttö:**

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

**Standardi:****DIN 238****Huomautus:**

Itsekiinnitys toimii vain oikealle pyöriessä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulko-Ø	50 mm
L <sub>1</sub> avoin	85 mm
L <sub>1</sub> suljettu	97,5 mm
Tuotetyppi	Poraistukka, avaimeton

