

Garant**Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella, Morsekartiovarsi: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	341122 3
GTIN	4045197880741
Tuoteluokka	31K

Kuvaus**Malli:**

Kolmileukainen **erittäin tehokas** poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.

- **Poraistukka ja MK-varsi muodostavat kokonaisuuden.**
- **Suuri pyörintätarkkuus, optimaalinen vakaus.**
- **Vaihdettavissa helposti ja nopeasti lyhyen mallin johdosta, eduksi pienissä työstöalueissa.**

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:**DIN 238****Huomautus:**

Itsekiinnitys toimii vain oikealle pyöriessä.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø	50 mm
L ₁ suljettu	97,5 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
L ₁ avoin	85 mm
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton

