

Garant**Pyörivä tarkkuussorvin keskiökärki, pidennetty työkärki., Suurin Ø / morsekartio: 64/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321360 64/4
GTIN	4045197880796
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Työkälu on kauttaaltaan karkaistu ja hiottu.
- Laakerointi suuria aksiaalivoimia varten.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

- Yleistyökälu vakiokeskitykseen ja putkien työstöön.
- Täydellinen yleiskärki kaikkiin käyttötarkoituksiin manuaalisissa ja CNC-koneissa.

Pienin Ø d: 16 mm

Lyhennetty pään pituus L₁: 78 mm

Pään pituus L: 100 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 3800 min⁻¹

Työkappaleen paino: 330 kg

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	3800 min ⁻¹
---------------------	------------------------

Työkappaleen paino	330 kg
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Pään pituus L	100 mm
Kartiokulma a	60 astetta
Lyhennetty pään pituus L ₁	78 mm
Pienin Ø d	16 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki