

## Garant

### Pyörivä tarkkuussorvin keskiökärki, pidennetty työkärki., Suurin Ø / morsekartio: 86/4



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	321360 86/4
GTIN	4045197882400
Tuoteluokka	31Z

#### Kuvaus

##### Malli:

- Työkalu on kauttaaltaan karkaistu ja hiottu.
- Laakerointi suuria aksiaalivoimia varten.
- Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
- Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.

##### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

##### Käyttö:

- Yleistyökalu vakiokeskitykseen ja putkien työstöön.
- Täydellinen yleiskärki kaikkiin käyttötarkoituksiin manuaalisissa ja CNC-koneissa.

Pienin Ø d: 19 mm

Lyhennetty pään pituus L<sub>1</sub>: 93,5 mm

Pään pituus L: 121,5 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 3200 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 550 kg

#### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	3200 min <sup>-1</sup>
---------------------	------------------------

Työkappaleen paino	550 kg
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Pään pituus L	121,5 mm
Kartiokulma a	60 astetta
Lyhennetty pään pituus L <sub>1</sub>	93,5 mm
Pienin Ø d	19 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki