

**Garant****Kiinteä TKM-keskityskärki 60°, Suurin Ø / morsekartio: 24/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323200 24/3
GTIN	4045197882431
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **TKM-tarkkuuskärki. Muotoa vastaava KM-rakenne takaa optimaalisen vakauden ja murtumattomuuden, siksi ylimääräisiä turvalaitteita ei tarvita.**
- **Kärkikulma 60 °.**
- **Korkea varren pinnan laatu takaa optimaalisen kiinnityksen.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Kovametallikärjet erittäin kuluttavaan käyttöön.**

**Kuvaus:**

Keskiöntikärjet on tarkoitettu tukemaan pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska kyseisiin työkappaleisiin liittyy vaara siitä, että vallitsevat voimat johtavat taipumiseen tai iskeytymiseen.

Keskiöntikärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään kiinnitysstukkaan ja siihen tehdään keskiöntiporalla upotus. Sen jälkeen upotetaan keskiöntikärki.

**Käyttö:**

Erittäin tarkkojen rakenneosien hiontaan.

**Erikoistarvike:**

Kiristysmutteri nro 323230.

**Huomautus:**

Takaisinvetomutteri on tilattava erikseen. Geometriset mitat vastaavat normia DIN 806 E.

Pään pituus L: 44 mm

Ulko-Ø D: 24,1 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,001 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	24,1 mm
----------	---------

Morsekartio	3
Suurin pyörintävirhe	0,001 mm
Pään pituus L	44 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki