



LED-akku-työvalaisin, Tyyppi: STAR



Tilaustiedot

Tilausnumero	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti. **Kätevä akkukäyttöinen työvalaisin** ja työmaavalaisin yhdessä laitteessa. **Joustava kahva**, jossa sisäänrakennetut magneetit, sopii asennettavaksi suoraan Scangrip-jalustalle. Integroitu varavirtalähde ja USB-liitäntä. Ilman ripustuskoukkuja.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	5,2 Ah

akun jännite	3,7 V
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta, porras 2	500 lm
Valovirta	1000 lm
Kokonaisleveys	103 mm
IP-suojaluokka	IP 65
Kokonaispituus	156 mm
Valaisuaika porras 2	5 h
Valaisuaika	2,5 h
Paino	710 g
ATEX-vyöhyke	ei
Valmistajamerkintä	STAR
Tuotetyyppi	Työvalaisin