



Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 27mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754170 27
GTIN	8024886013857
Tuoteluokka	76D

Kuvaus

Malli:

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.

Kestävä keskiosa metallia.

Etu:

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, **värinätön ja niveliä suojaava.**

Varaosa:

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

Tekninen kuvaus

Paino	0,358 kg
Varren pituus	300 mm
Vasaranpään Ø	27 mm
Varren materiaali	Alumiiniseosydin
Pään pituus lyömäpäineen	81 mm
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, 100 Shore
Kahva	3-komponenttikahva
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 27 mm

754180 27