



Pehmytvasara, 3K-varsi, nailoniset lyömäpäät ja teräksinen keskiosa, Vasaranpään Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754170 50
GTIN	8024886013888
Tuoteluokka	76D

Kuvaus

Malli:

Rikkoontumaton 3K-varsi (alumiiniydin, polyamidi- ja kautsuk-komponentit), kiinnitaottu suojakaulus ja lisäksi suojaholkki.

Kestävä keskiosa metallia.

Etu:

Rikkoontumaton, ergonominen, pitävä ote, **värinätön ja niveliä suojaava.**

Varaosa:

Nailoninen varapää saatavilla nrolla 754180.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Alumiiniseosydin
Varren pituus	320 mm
Vasaranpään Ø	50 mm
Paino	0,98 kg
Pään pituus lyömäpäineen	117 mm
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, 100 Shore
Kahva	3-komponenttikahva
rekyylitön	kyllä
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varalyömäpää nailonia, kappale Vasaranpään Ø 50 mm

754180 50