



## Ruuvinväänninsarja, Multicraft-voimakahva, Osien määrä: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	667601 11
GTIN	7610733269747
Tuoteluokka	63E

### Kuvaus

#### Malli:

**Terä** PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Urakantaterät samansuuntaisella, kapenevalla terällä, minkä ansiosta ne sopivat täsmälleen normitettuihin ruuviuriin. Ristikantaterien kärjet jyrskitty mittatarkasti. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. **"multicraft"-kahva**, iskunkestävää muovia, erilaisten terien kiinnitystä varten, mahdollistaa erityisen pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.

#### Sisältö:

Urakantaterät nro 659928: koot 4; 5,5; 6,5; 8

Terät Phillips-ruuveille nro 659921: koot 1 ja 2

Pozidriv-terä nro 659923: koko 2

Kalvinterä nro 667640: 1 kpl

Muovikahva nro 667620: 1 kpl

Sähköasentajan uraruuvinväännin (Schlitz) nro 664400: Koot 2,5 ja 3,5

#### Toimituksen sisältö:

Mukana kankainen rullatasku

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	11
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta

Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Kalvinterä sisältyy	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

## Tarvikkeet

6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 2	659921 2
Kalvinterä	667640
6 mm teräPhillips-ruuveille Ristikantakoko 1	659921 1
6 mm teräUrakanta Terän leveys 6,5 mm	659928 6,5
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 3,5 mm	664400 3,5
6 mm teräUrakanta Terän leveys 5,5 mm	659928 5,5
"Multicraft"-voimayksikkö, punainen	667620
6 mm teräUrakanta Terän leveys 4 mm	659928 4
6 mm teräPozidriv Ristikantakoko 2	659923 2
6 mm teräUrakanta Terän leveys 8 mm	659928 8
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva Terän leveys b 2,5 mm	664400 2,5