

Garant**Kiinteä TKM-keskityskärki 60° irrotuskierre, Suurin Ø / morsekartio: 50/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	323210 50/4
GTIN	4045197882653
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **TKM-tarkkuuskärki. Muotoa vastaava KM-rakenne takaa optimaalisen vakauden ja murtumattomuuden, siksi ylimääräisiä turvalaitteita ei tarvita.**
- **Kärkikulma 60 °.**
- **Korkea varren pinnan laatu takaa optimaalisen kiinnityksen.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**
- **Kovametallikärjet erittäin kuluttavaan käyttöön.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Erittäin tarkkojen rakenneosien hiontaan.

Erikoistarvike:

Kiristysmutteri nro 323230.

Huomautus:

Takaisinvetomutteri on tilattava erikseen. Geometriset mitat vastaavat normia DIN 806 E.

Pään pituus L: 72,5 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

Ø d: 35 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,001 mm

kierre M: M36×1,5

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	50 mm
Morsekartio	4
Ø d	35 mm
Suurin pyörintävirhe	0,001 mm
kierre M	M36×1,5
Pään pituus L	72,5 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

Tarvikkeet

Kiristysmutteri Tyyppi M36	323230 M36
----------------------------	------------