

**Kolmikulmaviila, Hakkaus 2 (puolihieno), Hammastuksen pituus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	511200 300
GTIN	4009215017281
Tuoteluokka	56B

Kuvaus**Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form C

Huomautus:

Kahvalla varustettu viilamalli saatavilla numerolla 511201.

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	300 mm
Leveys	21 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 2 (puolihieno)
Hakkaus	2
Hakkaustapa	Puolihieno
Muoto	C
Muodon kuvaus	kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261

Tuotetyyppi

Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 160 mm	519400 160
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20