

Garant**Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,21 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481030 1,21
GTIN	4045197208613
Tuoteluokka	41L

Kuvaus**Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittaustaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Nimellismitta	1,21 mm
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästettyä
Kalibrointi	L2

Tuotetyyppi

mittapala

PalvelutKalibrointiTeräksinen/keraminen mittapala
Enimmäispituus 100 mm

028060 100

DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus
100 mm

028140 100