

Mitutoyo

Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L₀: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	499240 300
GTIN	4946368854175
Tuoteluokka	44D

Kuvaus

Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

Huomautus:

Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L ₃	488 mm
Kaapelin pituus	3,4 m
efektiivinen mittauspituus L ₀	300 mm
Mittaustarkkuus (20°)	7 µm

mittauspään enimmäisliikealue L ₁	330 mm
Leveys	22 mm
Reikien keskiöväli L ₂	468 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyppi	Lineaarimitta

Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2