

Mitutoyo

Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L0: 350mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	499240 350
GTIN	4946368854182
Tuoteluokka	44D

Kuvaus

Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrskoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

Huomautus:

Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L ₃	538 mm
mittauspään enimmäisliikealue L ₁	380 mm
Leveys	22 mm
Mittaustarkkuus (20°)	7 µm

Reikien keskiöväli L ₂	518 mm
efektiivinen mittauspituus L ₀	350 mm
Kaapelin pituus	3,4 m
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Lineaarimitta

Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3