



Kolmikulmaviila, Hakkaus 1 (karkeahko), Hammastuksen pituus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	511100 150
GTIN	4009215017182
Tuoteluokka	56B

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form C

Tekninen kuvaus

Hammastuksen pituus	150 mm
Leveys	12 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 1 (karkeahko)
Hakkaus	1
Hakkaustapa	Karkeahko
Muoto	C
Muodon kuvaus	kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

kovapuukahva Kokonaispituus 120 mm	519400 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 90 mm	519510 90
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 100 mm	519510 100