

**Garant****Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,34mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 481030 1,34   |
| GTIN         | 4045197208743 |
| Tuoteluokka  | 41L           |

**Kuvaus****Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

**Toleranssiluokka 0** perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

**Huomautus:**

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nimellismitta     | 1,34 mm   |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja                           |
| Standardi         | DIN EN ISO 3650   |
| Toleranssiluokka  | 0   |
| Raaka-aine        | seostettua erikoisterästä,<br>läpikarkaistua ja päästetty |
| Kalibrointi       | L2  |

Tuotetyyppi

mittapala

**Palvelut**KalibrointiTeräksinen/keraaminen mittapala  
Enimmäispituus 100 mm

028060 100

DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus  
100 mm

028140 100