

Mitutoyo

Rakennetyöntömitta IP66 vaaka, Mittausalue: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	499401 100
GTIN	2050001051158
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Rakennetyöntömitat, joissa on elektromagneettinen, induktiivinen mittausjärjestelmä.

Vaakasuuntainen asennus.

Absolut-elektroniikka ja näytön suuret, selkeät numerot. Yksi nolllakohdan asetus esim. paristonvaihdon (n. 1,5 vuoden välein) yhteydessä riittää, ja sen jälkeen absoluuttinen nolllapiste pysyy samana. Erittäin tarkat mittaukset suurillakin siirtonopeuksilla. ZERO- /ABS-toiminto – nolllaus, suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto.

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Soveltuu mittaus- ja kohdistustehtäviin työstökoneissa ja muissa vastaavissa laitteistoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L ₂	209 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Paino	390 g
Mittakiskon pituus L ₁	185 mm
Mittausalue	0 - 100 mm
Lukema	0,01 mm

virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 66
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Rakennetyöntömitat

Palvelut

KalibrointiYleistyöntömitta enimmäismittausalue 600 mm	021400 600
--	------------

Tarvikkeet

Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975