

## Mitutoyo

### Lineaarimitta, efektiivinen mittauspituus L0: 500mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	499240 500
GTIN	4946368854212
Tuoteluokka	44D

#### Kuvaus

##### Malli:

- **Absolut-mittausjärjestelmä.**
- **Päälle kytkemisen jälkeen laitteisto näyttää todellisen sijainnin, joten aikaa vievää viitepisteiden mittausta ei tarvita.**
- **Helppo asentaa.**

##### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

##### Käyttö:

Asetustietojen tarkkaan keruuseen ja asetusten tekemiseen esim. jyrsinkoneissa, sorveissa, kohdistuspöydissä tai mittauslaitteissa. Soveltuu myös työkalutyöstökoneiden varustamiseen digitaalinäyttöisiksi.

##### Huomautus:

**Käytettävissä vain yhdessä näyttölaitteen nro 499356 kanssa.**

#### Tekninen kuvaus

Reikien keskiöväli L <sub>2</sub>	678 mm
Kokonaispituus L <sub>3</sub>	698 mm
mittauspään enimmäisliikealue L <sub>1</sub>	540 mm
Mittaustarkkuus (20°)	7 µm

Leveys	22 mm
efektiivinen mittauspituus L <sub>0</sub>	500 mm
Kaapelin pituus	3,4 m
IP-suojausluokka	IP 67
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyppi	Lineaarimitta

## Tarvikkeet

Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 2	499356 2
Digitaalinen näyttölaite Näytettävien akselien määrä 3	499356 3