



Litteä viila, hakkaus 2, Hammastuksen pituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	510210 250
GTIN	4045197571618
Tuoteluokka	52A

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form A

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	24x5 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Tuotenimen määrite	hakkaus 2
Hakkaus	2
Muoto	A
Muodon kuvaus	litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25