

**Litteä viila, Hakkaus 1 (karkeahko), Hammastuksen pituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	510100 250
GTIN	4009215016826
Tuoteluokka	56B

Kuvaus**Malli:**

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. **Lattaviiloissa** on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.

3 sivua hakattu; tylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 Form A

Tekninen kuvaus

Leveys x paksuus	25x6,3 mm
Hammastuksen pituus	250 mm
Tuotenimen määrite	Hakkaus 1 (karkeahko)
Hakkaus	1
Hakkaustapa	Karkeahko
Muoto	A
Muodon kuvaus	litteä, tylppäkärkinen
Viilapinnat	3
sis. viilan kahvan	ei
Standardi	DIN 7261
Tuotetyyppi	Konepajaviila

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		

Tarvikkeet

Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519510 110
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 100X25 mm	576000 100X25
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 115X40 mm	576000 115X40
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519550 110
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519600 120
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 125 mm	519510 125
kovapuukahva Kokonaispituus 140 mm	519400 140
Viilaharja Harjaosan pituus L3x-leveys L1 80X20 mm	576000 80X20
Ergonominen 2K-viilankahva Kokonaispituus 110 mm	519600 110
Muovinen viilankahva Kokonaispituus 120 mm	519550 120