

Garant**Teräsmittapala Toleranssiluokka 0, Nimellismitta: 1,35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	481030 1,35
GTIN	4045197208750
Tuoteluokka	41L

Kuvaus**Malli:**

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.

Koko 0,5...10 – poikkipinta = 30 × 9 mm.

Koko 11...500 – poikkipinta = 35 × 9 mm.

Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.

Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittojen tarkastuksessa. Erittäin tarkkojen mittauslaitteiden säätämiseen. **Sisältää jäljitettävän tarkastustodistuksen.**

Huomautus:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Nimellismitta	1,35 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Standardi	DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka	0
Raaka-aine	seostettua erikoisterästä, läpikarkaistua ja päästettyä
Kalibrointi	L2

Tuotetyyppi	mittapala
Palvelut	
KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028060 100
DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapala Enimmäispituus 100 mm	028140 100