

Mitutoyo

Suuntaismittapalasarja Toleranssiluokka 1, Mittapalojen lukumäärä: 87



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 480300 87 |
| GTIN | 4946368226101 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvaus

Malli:

Huolellisesti valittua, vanhennettua erikoisterästä. Erytisen kulutuksenkestävää kontrolloidun kovuuden ansiosta (HV 800). **Huolellisesti läpikarkaistu ja käsinläpätty. Särmät kevyesti pyöristetyt. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus:** Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. **Toleranssiluokka 1** asetusmittojen ja tarkastustulkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.

Sisältö:

Porrastus 0,001: 9 kpl 1,001–1,009
Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01–1,49 mm
Porrastus 0,5: 19 kpl 0,5 – 9,5 mm
Porrastus 10,0: 10 kpl 10–100 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------|
| Mittapalojen lukumäärä | 87 |
| Standardi | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranssiluokka | 1 |
| Kovuus | 65 - 67 HRC |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Raaka-aine | vanhennettua erikoisterästä |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S17 |
| Tuotetyyppi | mittapala |

Palvelut

| | |
|--|-----------|
| KalibrointiTeräksinen/keraminen mittapalasarja Sarjan sisältö 87 | 020850 87 |
| DAkS-kalibrointiTeräksinen mittapalasarja Sarjan sisältö 87 | 020860 87 |